E10621


Conector hembra a cablear

SDOGH050MSSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11511

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 50 AC/DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	20 x 20 x 60
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10621

Conector hembra a cablear

SDOGH050MSSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 6...8 mm

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado



Conexión

