E11596

Cable de conexión con conector hembra

ADOGH050MSA0002C02



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de halógenos; Contactos dorados; cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables
Aplicación		bus CAN
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...80
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	163
Dimensiones	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Aptitud para cadenas portacables		sí

E11596

Cable de conexión con conector hembra

ADOGH050MSA0002C02

Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 10 x diámetro del cable
	Radio de curvatura para instalación fija	mín. 5 x diámetro del cable
	Velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
	Ciclos de curvatura	> 1 Mio.

Notas

Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, violeta, Ø 6,8 mm, apantallado; RD / BK: 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + WH / BU: 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + screen: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BU =	azul
RD =	rojo
WH =	blanco
screen =	pantalla