
E11185

Prolongador con conector para válvulas

VVSAB031--S0003H03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de halógenos
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 24 AC/DC
Protección contra sobretensión		sí; (VDR)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Accesorios		
Componentes incluidos		tornillo
		campo de rotulación
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.


E11185

Prolongador con conector para válvulas

VVSAB031--S0003H03STGH030MSS

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión eléctrica

Cable: 3 m, PUR, Libre de halógenos, negro; 3 x 0,5 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x válvula tipo B estándar industrial, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

