E12245

Prolongador

VDOGF030MSS03,7H03DOGR030PLS



CE

Campo de aplicación		
Sistema		Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	9,6...30 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	3
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 67; IP 69K
Datos mecánicos		
Peso	[g]	100,5
Dimensiones	[mm]	10 x 10 x 31
Materiales		Carcasa: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM; Carcasa: Hytrel G-4774 negro
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Aptitud para cadenas portacables		sí
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 10 x diámetro del cable
	Velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
	Ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	Esfuerzo de torsión	± 180 °/m

E12245

Prolongador

VDOGF030MSS03,7H03DOGR030PLS

Notas

Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,3...0,5 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 3,7 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x Bajonett, recto; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,3...0,5 Nm