E20573


Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-A-A-M8/8m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20152

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Sistema de reflexión directa
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OIF
OIF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	15
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Datos mecánicos		
Tipo de cabezal de detección		recto
Rosca del cabezal de detección		M8
Longitud	[mm]	8000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	30
Materiales		Adaptador: PA
Material de la fibra		vidrio

E20573

Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-A-A-M8/8m

Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.