EVF178

Prolongador

VDOGF040VAS00,3P04STGF040VAS



Campo de aplicación			
Sistema		Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables	
Aplicación		zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria	
Libre de siliconas		sí	
Datos eléctricos			
Tensión de alimentación	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)	
Clase de protección		III	
Corriente máxima total	[A]	3	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80	
Temperatura ambiente (movible)	[°C]	5...80	
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...55	
Humedad de almacenamiento	[%]	10...100	
Otras condiciones climáticas para el almacenamiento según la clase indicada		1K22/ DIN 60721-3-1	
Grado de protección		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Homologaciones / pruebas			
Homologación UL		Alimentación de tensión	Class 2
Datos mecánicos			
Peso	[g]	26,4	

EVF178

Prolongador

VDOGF040VAS00,3P04STGF040VAS

Dimensiones	[mm]	10 x 10 x 36	
Material del cuerpo		PP	
Material de la tuerca de unión		inox (1.4404 / 316L)	
Material de la junta		EPDM	
Aptitud para cadenas portacables		sí	
Aptitud para cadenas portacables		Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 10 x diámetro del cable
		Velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
		Ciclos de curvatura	> 1 Mio.
		Esfuerzo de torsión	± 180 °/m

Notas

Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PP; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,3...0,5 Nm

Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, MPPE, Libre de halógenos, gris, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión



EVF178

Prolongador

VDOGF040VAS00,3P04STGF040VAS

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PP; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Junta de estanqueidad: EPDM; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,3...0,5 Nm