


moneo|DataScience Toolbox



Campo de aplicación

Aplicación	complemento de moneo RTM para la monitorización de condiciones de máquinas, instalaciones y componentes de desgaste mediante métodos de IA
Configuración	configuración de valores límite dinámicos ajuste personalizado de la función de aviso y alarma
Compatibilidad	Compatible con IO-Link según la especificación actual de la comunidad IO-Link
Conectividad	Maestros y equipos IO-Link
Monitorización	Electrónica de diagnóstico VSE para detectores de vibraciones monitorización continua de variables objetivo mediante el cálculo de rangos dinámicos de previsión creación automática de tickets cuando se alcanzan los límites dinámicos
Interfaz de usuario	asistente en 5 pasos para la configuración de los límites dinámicos de aviso y alarma visualización en tiempo real de los valores de los sensores y de los límites dinámicos de aviso y alarma



Licencia para el software de supervisión y optimización inteligente de procesos de fabricación

moneo DataScience Starter LIC

Software / programación	
Idioma	alemán; inglés; Francés; Italiano; Español; Portugués; Chino; Japonés; Coreano; Ruso
Soporte de datos	Descarga
Tipo de licencia	licencia individual
Clase de licencia	Versión completa
Requisitos del sistema	
Ciclo CPU mín.	2,3 GHz
Cantidad mín. de núcleos CPU	4
RAM mín.	8
Resolución gráfica mín.	1920 x 1080
Interfaz de equipos requerida	USB; LAN Adapter - RJ45
Tarjeta de red	Ethernet 1 Gbit
Protocolo de red	Ethernet TCP/IP
Sistema operativo	Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2
Navegador web	Google Chrome; Mozilla Firefox; (versiones admitidas: ver notas de la versión actual)
Software requerido adicionalmente	moneo software download
	moneo OS License
	moneo RTM License
	moneo edgeConnect
	moneo infopoints