ZB0050

Dispositivo de paro de tirón de emergencia

Rope Switch DH



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	110...240 AC / 5...24 DC
Tensión nominal de aislamiento	[V]	500
Salidas		
Alimentación		contacto de acción rápida; tensión de conmutación máx.: 240 V; potencia de conmutación: 720 VA; corriente térmica: 10 A
Función de salida	contacto auxiliar	2 x normalmente abierto
	contacto de seguridad	4 x normalmente cerrado
Corriente de salida mínima	[mA]	5; (5 V DC)
Poder de corte		3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (carga inductiva)
Protección contra cortocircuitos		no
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
Resistencia a choques		15 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones		10-500 Hz

ZB0050

Dispositivo de paro de tirón de emergencia

Rope Switch DH

Datos mecánicos		
Peso	[g]	1498,5
Materiales		Carcasa: aluminio fundido amarillo; contacto de conmutación: plateado
Datos sobre la vida útil		Ciclos de conmutación (mecánicos): > 1.000.000
Posición de montaje		cualquiera
Longitud de cable		125 m; (cada lado)
Fuerza de accionamiento	[N]	< 125; (fuerza de tensión: 130 N)

Conexión eléctrica		
Protección requerida		10 A; de acción muy rápida

Notas		
Notas		Para más información relativa a instalación y funcionamiento consulte las instrucciones de uso.
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...2,5 mm²

Conexión