# E20523

## Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-M-V-M6/1,5M




| | | |
|---|---|---|
| **Applikasjon** | | |
| Funksjon prinsipp | | Sensor for diffus refleksjon |
| Applikasjon | | Høy temperaturmotstand; Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer; Motstandsdyktig mot ulike aggressive kjemikalier |
| **Deteksjonsområde** | | |
| Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | | OKF; OUF |
| OKF | | |
| Glassfiberoptikk | [mm] | 36,00 |
| OUF | | |
| Glassfiberoptikk | [mm] | 36,00 |
| **Driftsforhold** | | |
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -20,00...150,00 |
| **Mekaniske data** | | |
| Vekt | [g] | 101,50 |
| Versjon av følehode | | rett |
| Følehovede tråd | | M6 |
| Følehovede diameter | [mm] | 7,00 |
| Følehovede lengde | [mm] | 45,00 |
| Total lengde | [mm] | 1 500,00 |
| Liten bøyeradius | [mm] | 20,00 |

# E20523

## Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

**FT-00-M-V-M6/1,5M**

| | |
|---|---|
| Fibermateriale | glass |
| Fiberhodet materiale | rustfritt stål (1.4305 / 303) |
| Fiberskjede materiale | metall silikon |
| **Tilbehør** | |
| Varer som leveres | sekskantmutter: 4 x M6, rustfritt stål: |
| | Tannlåseskive: 2 |
| | riflet mutter: 1 x M11 |
| **Merknader** | |
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |