E20359

Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-P-A-E2,5/2,5M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon		
Funksjon prinsipp		Gjennomstrålesensor
Deteksjonsområde		
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype		OKF; OUF
OKF		
Utvalg av fiberoptikk	[mm]	85,00
OUF		
Utvalg av fiberoptikk	[mm]	85,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...80,00
Mekaniske data		
Versjon av følehode		rett
Følehovede diameter	[mm]	2,50
Følehovede lengde	[mm]	10,00
Total lengde	[mm]	2 500,00
Liten bøyeradius	[mm]	10,00
Materialer		Adapter: PPE
Fibermateriale		glass

E20359

Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-P-A-E2,5/2,5M

Fiberhodet materiale	aluminium
Fiberskjede materiale	PVC
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.