E10908

Cabo com conector

ADOGH040MSS0010H04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação			
Característica especial		Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro	
Sem silicone		sim	
Dados elétricos			
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC / < 300 DC	
Corrente máx. de carga total	[A]	4	
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90	
Proteção		IP 67; IP 68; IP 69K	
Testes/aprovações			
Resistência a vibrações		EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C 50 ciclos de frequência, 1 oitava / minuto, em 3 eixos
Resistência a choques		EN 60068-2-27 Ea	100 g meio seno 11 ms; respectivamente 6 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas / -40 °C / 85 °C
Resistência duradoura ao choque		EN 60068-2-29 Eb	40 g 6 ms; cada 4000 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas / -20 °C / 50 °C
Alteração rápida da temperatura		EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 ciclos
Teste de névoa salina		EN 60068-2-52 Kb	nível de severidade 5 (4 ciclos de teste)
Dados mecânicos			
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 43	

E10908

Cabo com conector

ADOGH040MSS0010H04

Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm

Conexão



	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco