E80408

Tag RFID

ID-TAG/8.3X3.6/06



furo de montagem: Ø 8,0 x 3,7 mm

Aplicação		
Temperatura operacional (ativa)	[°C]	-40...85
Temperatura pico (passiva)	[°C]	90
Dados elétricos		
Frequência de funcionamento	[MHz]	13,56
Tamanho da memória	[bit]	896
Tipo de memória		EEPROM
Tipo de chip		ICODE SLIX
Número de blocos		28
Tamanho do bloco	[Byte]	4
Número de identificação única (UID)	[Byte]	8
Padrão RFID		ISO 15693
Ciclos máx. de leitura		ilimitado
Ciclos máx. de escrita		100000
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...90
Proteção		IP 68
Testes/aprovações		
Homologação de equipamentos de rádio		ISO 15693
Dados mecânicos		
Peso	[g]	3,75
Tipo de montagem		Invólucro de pressão; Montagem em metal; Montagem em não metal
Dimensões	[mm]	Ø 8,3 / L = 3,6
Materiais		invólucro: PPA GF30; resina epóxi
Notas		
Quantidade da embalagem		10 peças