E80380

Tag RFID

ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit



Aplicação		
Temperatura operacional (ativa)	[°C]	-25...85
Temperatura pico (passiva)	[°C]	90
Dados elétricos		
Frequência de funcionamento	[MHz]	13,56
Tamanho da memória	[bit]	65536
Tipo de memória		FRAM
Tipo de chip		MB89R112
Número de blocos		256
Tamanho do bloco	[Byte]	32
Número de identificação única (UID)	[Byte]	8
Padrão RFID		ISO 15693
Ciclos máx. de leitura		ilimitado
Ciclos máx. de escrita		ilimitado
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...90
Proteção		IP 68; IP 69K
Testes/aprovações		
Homologação de equipamentos de rádio		ISO 15693
Dados mecânicos		
Peso	[g]	3,85
Tipo de montagem		instalação em materiais não metálicos; (aparafusar ; colar sobre superfície)
Dimensões	[mm]	Ø 30 / L = 3
Materiais		PPA [ISO 1874: PA6T/6I-GF50]
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E80380

Tag RFID

ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit

Outros dados

distância de leitura em caso de montagem sobre materiais não metálicos (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	115