

DX2023

Afisaj multifunctional pentru monitorizarea rezolutiei, a vitezei si a timpului

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC





panou decupaj 91 x 43 mm


Caracteristicile produsului		
Dimensiuni	[mm]	48 x 112 x 116
Aplicatie		
Aplicatie		evaluarea universală şi afişarea pentru toate mărimile fizice care se pot deduce din seriile de impulsuri
Date electrice		
Frecventa AC	[Hz]	50...60
Tensiune de lucru	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Consum de energie	[mA]	100
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 4
Intrări		
Numar de intrari digitale		2
Iesiri		
Numar de iesiri digitale		4
Protectie suprasarcina		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60
Temperatura depozitare	[°C]	-25...70
Protectie		IP 65
Terminale de protectie		IP 20
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică		EN 61000-6-2
		EN 61000-6-3
		EN 61000-6-4
Date mecanice		
Greutate	[g]	352
Tip montare		panou decupaj: 91 x 43 mm
Dimensiuni	[mm]	48 x 112 x 116

DX2023

Afisaj multifunctional pentru monitorizarea rezolutiei, a vitezei si a timpului

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC

Materiale	Noryl UL94-V-0	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Afi#aj color	Grafică completă Display LCD, Touchscreen
Conectare electrică		
terminale cu surub:		
Racord		



NC: neocupat