
E20328

Senzor fibra optica de tip bariera

FE-30-P-A-M6/4M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie		
Principiu de functionare		Barieră optică
Raza de detectie		
Distanta fibrei optice cu tipuri de amplificatoare		OIF
OIF		
Distanta fibrei optice	[mm]	154
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...80
Date mecanice		
Versiunea capului de detectie		drept
Filetul capului de detectie		M6
Lunginea capului de sesizare	[mm]	35
Lungime totală	[mm]	4000
Rază minimă îndoire	[mm]	30
Materiale		Adaptor: PA
Materialul fibrei		Sticlă
Materialul capului fibrei		Aluminiu
Materialul fibrei		PVC

E20328

Senzor fibra optica de tip bariera

FE-30-P-A-M6/4M

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.