
EVF533

Cablu de conectare

VSTGN040VAS0010P04STGN040VAS



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu
Aplicatie		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/ s; medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	30 AC / 60 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	0...80
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice		
Greutate	[g]	667,5
Dimensiuni	[mm]	15,5 x 15,5 x 49
Materiale		PP Fara Halogen
Material turnat		PP
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)
Adecvat portcablu		da

EVF533

Cablu de conectare

VSTGN040VAS0010P04STGN040VAS

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 15 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală şi accelerație max. de 5 m/s²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 10 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 6,5 mm, ecranat; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Conectare electrică - mufa

Conector: 2 x M12, drept; codificare: D; Corp turnat: PP; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat



Racord

