
EVT127

Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF030VAS0005E03



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie		medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max.	[A]	3
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Nota cu privire la temperatura ambientala		cULus: ...50
Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	5...80
Nota despre temperatura mediului		cULus: ...50
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice		
Greutate	[g]	171,8
Dimensiuni	[mm]	19 x 10 x 25,5
Materiale		Capsula: PVC portocaliu; Etanşare: EPDM
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)
Adecvat portcablu		da

EVT127

Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF030VAS0005E03

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală şi accelerație max. de 5 m/s²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PVC, portocaliu, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm



Racord



Culorile conecticii :

BK = negru
BN = maro
BU = albastru