
EVT253

Cablu de conectare

VDOAF040VAS00,3E04STGH040VAS



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie		medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max.	[A]	3
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Nota cu privire la temperatura ambientala		cULus: ...50 °C
Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	5...80
Nota despre temperatura mediului		cULus: ...50 °C
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice		
Greutate	[g]	36,9
Dimensiuni	[mm]	15,5 x 15,5 x 49
Materiale		Capsula: PVC portocaliu; Etanşare: EPDM
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)
Adecvat portcablu		da

EVT253

Cablu de conectare

VDOAF040VAS00,3E04STGH040VAS


Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală şi accelerație max. de 5 m/s²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PVC, portocaliu, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm

