
E20548

Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-M-V-E1/2m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation		
Funktionsprincip		Envägsavkännande givare
Område		
Område med fiberoptikförstärkare typ		OKF; OUF
OKF		
Område fiberoptik	[mm]	40
OUF		
Område fiberoptik	[mm]	40
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...150
Mekaniska data		
Typ av sensorhuvud		rak
Sensorhuvuddiameter	[mm]	1
Längd fiberoptikhuvud	[mm]	5
Totallängd	[mm]	2000
Min. böjradie	[mm]	20
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		rostfritt stål (1.4305 / 303)

E20548

Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-M-V-E1/2m

Material fibermantel	Metallsilikon
Anmärkning	
Förpackning	1 antal