
E20573

Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-30-A-A-M8/8m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E20152
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation		
Funktionsprincip		Direktavkännande fotocell
Område		
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ		OIF
OIF		
Arbetsområde fiberoptik	[mm]	15
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...290
Mekaniska data		
Typ av sensorhuvud		rak
Gänga sensorhuvud		M8
Totallängd	[mm]	8000
Min. böjradie	[mm]	30
Material		Adapter: PA
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		Aluminium

E20573

Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-30-A-A-M8/8m

Material fibermantel	Aluminium
Anmärkning	
Förpackning	1 antal