
E20082

Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-P-V-E1/2m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skoznjim žarkom
Območje zaznavanja		
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni		OKF; OUF
OKF		
Obseg optičnih vlaken	[mm]	40
OUF		
Obseg optičnih vlaken	[mm]	40
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...80
Mehanski podatki		
Različica zaznavne glave		ravno
Premer zaznavne glave	[mm]	1
Dolžina zaznavne glave	[mm]	5
Celotna dolžina	[mm]	2000
Minimalni upogibni polmer	[mm]	10
Materiali		Adapter: PPE
Material vlaken		steklo

E20082

Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-P-V-E1/2m

Material vlaknaste glave	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke	PVC
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov