
E20114

Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-A-A-M6/0,11M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe		
Princip delovanja		Razpršilno odbojni senzor
Območje zaznavanja		
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni		OKF; OUF
OKF		
Vrstna optična vlakna	[mm]	40
OUF		
Vrstna optična vlakna	[mm]	40
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...290
Mehanski podatki		
Različica zaznavne glave		ravno
Navoj zaznavne glave		M6
Dolžina zaznavne glave	[mm]	35
Celotna dolžina	[mm]	110
Minimalni upogibni polmer	[mm]	20
Materiali		Adapter: ABS
Material vlaken		steklo

E20114

Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-A-A-M6/0,11M

Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	aluminij
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov