E20145


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-P-A-R4/2M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E20054

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe		
Princip delovanja		Razpršilno odbojni senzor
Območje zaznavanja		
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni		OKF; OUF
OKF		
Vrstna optična vlakna	[mm]	32
OUF		
Vrstna optična vlakna	[mm]	32
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...80
Mehanski podatki		
Različica zaznavne glave		kotno
Premer zaznavne glave	[mm]	4
Dolžina zaznavne glave	[mm]	10
Celotna dolžina	[mm]	2000

E20145

Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-P-A-R4/2M

Minimalni upogibni polmer	[mm]	20
Materiali		Adapter: PPE
Material vlaken		steklo
Material vlaknaste glave		aluminij
Material vlaknaste cevke		PVC
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov