
E20222

Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-30-P-A-R6/2m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe		
Princip delovanja		Razpršilno odbojni senzor
Območje zaznavanja		
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni		OIF
OIF		
Vrstna optična vlakna	[mm]	32
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...80
Mehanski podatki		
Različica zaznavne glave		kotno
Celotna dolžina	[mm]	2000
Minimalni upogibni polmer	[mm]	30
Materiali		Adapter: PA
Material vlaken		steklo
Material vlaknaste glave		aluminij
Material vlaknaste cevke		PVC
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov