
E20341

Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-30-A-A-R6/4m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skoznjim žarkom
Območje zaznavanja		
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni		OIF
OIF		
Obseg optičnih vlaken	[mm]	154
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...290
Mehanski podatki		
Različica zaznavne glave		kotno
Celotna dolžina	[mm]	4000
Minimalni upogibni polmer	[mm]	30
Materiali		Adapter: PA
Material vlaken		steklo
Material vlaknaste glave		aluminij
Material vlaknaste cevke		aluminij
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov