
E60063

Gibljivi spojnik za kodirnike

COUPLING 19,2-6-6-22-SV



1 M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
2 globina der Klemmnabe

Mehanski podatki		
Teža	[g]	32,2
Mere	[mm]	Ø 19 / L = 22
Materiali		aluminij
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	zatezni moment vijakov: 80 Ncm
Zunanji premer D	[mm]	19
Notranji premer 1	[mm]	6
Notranji premer 2	[mm]	6
Globina vpenjalnega pesta	[mm]	6
Vpenjalni vijak	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
Dolžina	[mm]	22
Maks. obrat, mehanski	[U/min]	8000
Maks. aksialni premik gredi	[mm]	± 0,4
Maks. napačna poravnanost radialne gredi	[mm]	± 0,25
Maks. kotni zamik	[°]	± 3,5

Opombe	
Opombe	Prikazani podatki veljajo za spoje z zgornjimi izvrtinami pesta pri temperaturi okolice 23 °C.
	Vrednosti za radialni, kotni in aksialni premik so maksimalne vrednosti, ki med delom ne smejo sočasno doseči svojega maksimuma.
Embalažna enota	1 Kosov