E20459


Fiber optik cisimden yansımalı sensör

FT-00-A-A-M6/0,4M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E20055

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama		
Fonksiyon prensibi		Cisimden yansımalı sensör
İzleme aralığı		
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi		OKF; OUF
OKF		
Fiber optik algılama mesafesi	[mm]	40
OUF		
Fiber optik algılama mesafesi	[mm]	40
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...290
Mekanik özellikleri		
Algılama ucu çeşidi		düz
Algılama ucu vida dişi		M6
Algılama kafasının uzunluğu	[mm]	35
Boy	[mm]	400

E20459

Fiber optik cisimden yansımalı sensör

FT-00-A-A-M6/0,4M

Minimum bükülme yarıçapı	[mm]	20
Malzemeler		Adaptör: ABS
Fiber malzemesi		Cam
Fiber başı malzemesi		Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi		Alüminyum
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet