E20093


Fiber optik cisimden yansımalı sensör

FT-00-P-A-R4/1,2M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E20351

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama		
Fonksiyon prensibi		Cisimden yansımalı sensör
İzleme aralığı		
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi		OKF; OUF
OKF		
Fiber optik algılama mesafesi	[mm]	40
OUF		
Fiber optik algılama mesafesi	[mm]	40
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...80
Mekanik özellikleri		
Algılama ucu çeşidi		dirsek
Algılama ucu çapı	[mm]	4
Algılama kafasının uzunluğu	[mm]	10
Boy	[mm]	1200

E20093

Fiber optik cisimden yansımalı sensör

FT-00-P-A-R4/1,2M

Minimum bükülme yarıçapı	[mm]	20
Malzemeler		Adaptör: PPE
Fiber malzemesi		Cam
Fiber başı malzemesi		Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi		PVC
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet