E11760


Y連接電纜

YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS

停產產品 - 存檔登録

替代產品: EVC434

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	0.111
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
密封材質		FKM
中央分配器的端口數量		2
注釋		
包裝單位		1 件數

E11760

Y連接電纜


YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS

電氣連接

電纜: 1 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


電氣連接 - 插座

連接器: 2 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU, 黑色透明的; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 密封圈: FKM; 觸頭 接點: 鍍金的



電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU, 黑色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

