
II5104

電感式感測器

IIA3015-BNOG/V4A

停產產品 - 存檔登録



產品特徵		
電氣設計		NPN
輸出功能		常閉
感應距離	[mm]	15
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 81
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	< 7
防護等級		II
反相保護		否
輸出		
電氣設計		NPN
輸出功能		常閉
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	1
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	400
開關頻率DC	[Hz]	50
短路保護		否
過載保護		否
監控範圍		
感應距離	[mm]	15
實際感應距離 Sr	[mm]	15 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...12.1
精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯	[Sr的百分比]	3...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67

II5104

電感式感測器

IIA3015-BNOG/V4A

機械技術數據		
外殼		螺紋結構
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 81
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		不鏽鋼(1.4571/316Ti); 感應面: PBT

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色


附件	
供貨範圍	固定螺母: 2

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接

電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm²

連接



芯線顏色 :

BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色