


DF3200



Módulo de distribución para la tensión de alimentación

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm²



- 1 campo de rotulación
2 borne con resorte de empuje 24 V DC



Campo de aplicación

Versión Módulo de potencial 2 x 5 x 2,5 mm²

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	18...30 DC
Tensión nominal DC [V]	24
Clase de protección	III
Corriente de carga máx. [A]	20

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...70
Grado de protección	IP 20

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 61000-6-3	emisión de perturbaciones
	EN 61000-6-2	inmunidad a perturbaciones

Datos mecánicos

Peso [g]	64,8
Tipo de montaje	montaje en carril DIN
Instrucciones de montaje	Módulos interconectables
Dimensiones [mm]	80 x 12,5 x 98,5

DF3200



Módulo de distribución para la tensión de alimentación

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm2

Conexión eléctrica

bornes con resorte de empuje:

Conexión

