DP1213

Convertisseur IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA



1 : LED

Caractéristiques du produit		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties analogiques: 2
Interface de communication		IO-Link
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Tension nominale DC	[V]	24
Consommation	[mA]	300
Courant de sortie total	[A]	0,2
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties analogiques: 2
Sorties		
Nombre des sorties analogiques		2
Sortie analogique (courant)	[mA]	4...20
Charge maxi	[Ω]	300
Précision sortie analogique	[%]	0,25
Interfaces		
Interface de communication		IO-Link
Type de transmission		COM2 (38,4 kBaud)

DP1213

Convertisseur IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

Révision IO-Link		1.1	
Standard SDCI		IEC 61131-9	
Profils		Smart Sensor	
Mode SIO		non	
Type de port maître requis		A/B	
Données process analogiques		2	
Temps de cycle de process min.	[ms]	3,6	
DeviceID supportés		**Mode de fonctionnement**	**DeviceID**
		default	612
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...70	
Remarque sur la température ambiante		2000 m: -25...70 °C	
		3000 m: -25...64 °C	
		4000 m: -25...62 °C	
Température de stockage	[°C]	-25...70	
Humidité relative de l'air max.	[%]	90; (diminution linéaire jusqu'à 50 % (40 °C) sans condensation)	
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	4000	
Indice de protection		IP 67	
Degré de pollution		2	
Tests / homologations			
MTTF	[Années]	352	
Données mécaniques			
Poids	[g]	91,5	
Matières		boîtier: PA	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		fonctionnement	1 x LED, vert
		sortie analogique	2 x LED, jaune
Accessoires			
Accessoires en option		clip de montage	
Remarques			
Remarques		Pour plus d'informations voir la notice d'instructions.	
Unité d'emballage		1 pièces	

DP1213

Convertisseur IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

Raccordement électrique - Connecteur femelle

1:	L+
2:	4...20 mA sortie analogique 2
3:	L-
4:	4...20 mA sortie analogique 1
5:	non utilisé

Raccordement électrique - connecteur

1:	L+
2:	non utilisé
3:	L-
4:	C/Q IO-Link