


E12614



Câble avec prise femelle

Fuse/IO-Link/Cable/2m



Application

Caractéristique spécifique Sans halogène

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 50 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Données mécaniques

Poids [g] 62,1

Matières laiton nickelé; boîtier: TPU

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E12614



Câble avec prise femelle

Fuse/IO-Link/Cable/2m

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²

Raccordement électrique

Raccordement

