


Bride à visser pour capteurs de niveau

FLANGE PLATE 100-125 D16



Application

Version	pour capteurs de niveau capacitifs LK, LI, LT, LL
Tenue en pression [bar]	0,5

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	0...80
---------------------------	--------

Données mécaniques

Poids [g]	252
Matières	flasque: aluminium anodisé; Ecrou: inox; Douille d'écartement: laiton; bague de fixation: FKM
Couple de serrage [Nm]	6...9
Raccordement capteurs	Adaptateur de serrage Ø 16 mm
Raccord process	flasque

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------