


# E43006



## Bride à visser pour capteurs de niveau

FLANGE PLATE 65-80 D16



Application	
Version	pour capteurs de niveau capacitifs LK, LI, LT, LL
Tenue en pression [bar]	0,5
Données mécaniques	
Poids [g]	144,5
Matières	flasque: aluminium anodisé; Ecrou: inox; Douille d'écartement: laiton; bague de fixation: FKM
Couple de serrage [Nm]	6...9
Raccordement capteurs	Adaptateur de serrage Ø 16 mm
Raccord process	flasque
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces