


Adaptateurs process Varivent

ADAPT G1/2 VARIVENT D68

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM** **FDA**

Application		
Tenue en pression	[bar]	25
Données mécaniques		
Poids	[g]	596
Matières		inox (1.4435 / 316L)
Raccordement capteurs		G 1/2 cône d'étanchéité
Raccord process		Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide		0,4 / 4
Classe hygiénique selon DIN 11866		H4
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces