




Verbindingskabel

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS



Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	Halogeen vrij
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	< 30 AC / < 36 DC
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 68
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	51
Materialen	PUR
Materiaal gegoten onderdeel	PUR
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker	

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



E12432




Verbindingskabel

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm

