





Verbindingskabel

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS



Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten; Afgeschermd kabel
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning	[V] < 30 AC / < 36 DC
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur	[°C] -20...90
Beschermklasse	IP 67
Mechanische eigenschappen	
Gewicht	[g] 111,4
Materiaal gegoten onderdeel	messing, vernikkeld / TPU
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker	

Connector: 1 x M23, recht; Behuizing: messing, vernikkeld; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Afgeschermd kabel: afscherming verbonden




Verbindingskabel

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m, PUR, zwart, Ø 6 mm, Afgeschermd; 8 x 0,25 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU, zwart; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Afgeschermd kabel: afscherming verbonden

