


E12340



Aansluitkabel met connector female

ADOAH040MSS0010C04



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten;
Afgeschermd kabel; Toepasbaar in kabelrupsen

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Beschermklasse

III

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...85

Opmerking voor de
omgevingstemperatuur

21 dagen: ...120

Beschermklasse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

512,7

Afmetingen

[mm]

28 x 15 x 38

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

zinkdrukriet

Toepasbaar in kabelrupsen

ja

Toepasbaar in kabelrupsen

Buigradius

min. 10 x kabeldiameter

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E12340



Aansluitkabel met connector female

ADOAH040MSS0010C04

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5 mm, Afgeschermd; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: zinkdrukgiets; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm; Afgeschermd kabel: afscherming niet verbonden



Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit