


## Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M



1 buigbaar

## Toepassingsgebied

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Functieprincipe | Taster fotocel                              |
| Applicatie      | Voor het gebruik in industriële applicaties |

## Bereik

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Tastbereik met fiberoptiekversterker type | OB50; OBF; OCF; OO50 |
|-------------------------------------------|----------------------|

## OB50

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Tastbereik fiberoptiek [mm] | 15 |
|-----------------------------|----|

## OBF

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Tastbereik fiberoptiek [mm] | 25 |
|-----------------------------|----|

## OCF (High Power)

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Tastbereik fiberoptiek [mm] | 220 |
|-----------------------------|-----|

## OO50

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Tastbereik fiberoptiek [mm] | 60 |
|-----------------------------|----|

## Omgevingsvariabelen

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgevingstemperatuur [°C] | -40...70 |
|---------------------------|----------|

## Mechanische eigenschappen

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Gewicht [g]              | 34,5                                            |
| Uitvoering sensorkop     | buigbaar                                        |
| Totale lengte [mm]       | 2000                                            |
| Minimale buigradius [mm] | 16                                              |
| Fiberstructuur           | ⊙                                               |
| Kerndoorsnede [mm]       | 2 x 0,5                                         |
| Materialen               | schroefdraadbehuizing: messing wit-brons gecoat |
| Fiber-materiaal          | PMMA                                            |
| Materiaal sensorkop      | 1.4301 (roestvast staal / 304)                  |
| Materiaal fiber mantel   | PE                                              |

## Toebehoren

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Leveringsomvang | zeskant moeren: 2 x M4   |
|                 | tandwielen: 2            |
|                 | Gekartelde moer: 1 x M11 |

# E20748



## Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M

Toebehoren (optioneel)

Snijmes voor fibers:, E20600

### Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk