


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-18-P-A-M4

uitloop artikel



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Applicatie

Voor het gebruik in industriële applicaties

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OGF

OGF

Bereik fiberoptiek

[mm]

80

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

50

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M4

Lengte sensorkop

[mm]

15

Totale lengte

[mm]

600

Minimale buigradius

[mm]

20

Fiberstructuur



Materialen

Adapter: PPE

**Fibers met zender-/ontvanger combinatie**

FE-18-P-A-M4

Fiber-materiaal	glas
Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	PVC
Toebehoren	
Leveringsomvang	zeskant moeren: 4 x M4 tandwielen: 4
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk