


Reflector tape

REFLECTION TAPE TS-02/1M



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor rood en infrarood reflectorfotocellen
------------	--

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...65
Opmerking voor de omgevingstemperatuur		permanent
		kortstondig: 80 °C / 30 min
		hechttemperatuur: +16...+25 °C

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	23
Afmetingen	[mm]	50 x 1000 x 0,4
Reflectoroppervlakte	[mm]	50 x 1000
Materialen		kunststof; acryl

E21015



Reflector tape

REFLECTION TAPE TS-02/1M

Lengte	[mm]	1000
--------	------	------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Aanvullende informatie

typische reflectiewaarde bij een kijkhoek van 0,2 °	[cd/lx * m²]
openingshoek van het uittredende licht 5 ° / 40 °	1000 / # 300