


Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Kleine buigradius

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OB50; OBF; OO50

OB50

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

10

OBF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

10

OO50

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

30

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...60

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

32,5

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M3

Lengte sensorkop

[mm]

20

Totale lengte

[mm]

2000

E21107



Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

Minimale buigradius	[mm]	3
Fiberstructuur		☉
Kerndoorsnede	[mm]	0,5
Fiberdiameter	[mm]	2x 217 x 0,06
Buitendiameter	[mm]	1
Fiber-materiaal		PMMA
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		PE

Toebehoren

Leveringsomvang	zeskant moeren: 2 x M3
	tandwielen: 4
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Toebehoren (optioneel)	Snijmes voor fibers:, E20600

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------