


Procesadapter Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2


CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Toepassingsgebied		
Drukbestendigheid	[bar]	16
MAWP (bij applicaties volgens CRN)	[bar]	16
Toelatingen / testen		
Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant	
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	269
Materialen	1.4435 (roestvast staal / 316L)	
Aansluiting sensorzijde	G 1/2 afdichtconus	
Procesaansluiting	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	0,4 / 4	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	