




Procesadapter voor SMS-leidingmontage

ADAPT G1/2-SMS DN25

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM** **FDA**

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid	[bar]	40
-------------------	-------	----

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	175
Materialen	1.4435 (roestvast staal / 316L)	
Aansluiting sensorzijde	G 1/2 afdichtconus	
Procesaansluiting	SMS procesaansluiting DN25	
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	0,4 / 4	

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------