


Procesadapter melkkoppeling montage

ADAPT IFM-DIN11851 DN40/1.5"



- 1 Aseptoflex Vario
2 dichtvlak

EC 1935/2004 

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid [bar] 40

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	197
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4435 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / Rz 4
Aansluiting sensorzijde	G 1 binnendraad Aseptoflex Vario
Procesaansluiting	Melkkoppeling DN40 (1,5") DIN 11851
Afdichting	afdichtring
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)	H4

Toebehoren

Leveringsomvang	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-conform, E30054
Toebehoren (optioneel)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-conform, E30123
	afdichtring: 1, PEEK, FDA-conform, E30124

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk