


Inschroefadapter voor processensoren

ADAPTER SI1/G1/2/VA



Toepassingsgebied

Applicatie	voor industriële applicaties
Media	vloeibare en gasvormige media
Drukbestendigheid [bar]	100

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	57,9
Afmetingen [mm]	M18 x 1,5
Schroefdraadtype	M18 x 1,5
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aandraaimoment [Nm]	50
Aansluiting sensorzijde	M18 x 1,5 binnendraad
Procesaansluiting	schroefdraad G 1/2
Insteekdiepte [mm]	21; (Meetelement SID, SFD, TN)

Toebehoren

Leveringsomvang	afdichtingen: 1, NBR fase versterkt
-----------------	-------------------------------------

Opmerkingen

Opmerkingen	In applicaties >30 bar geschikte hoge druk adapters toepassen. Voor applicaties met drinkwater: meegeleverde afdichtingen uitwisselen voor afdichtingen die geschikt zijn voor dringwaterapplicaties!
Verpakkingseenheid	1 stuk