

Inschroefadapter voor processensoren

Adapter SI1/G1/4/VA



CRN

Toepassingsgebied	
Applicatie	voor industriële applicaties
Media	vloeibare en gasvormige media
Drukbestendigheid [bar]	100
Toelatingen / testen	
Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	60,6
Afmetingen [mm]	M18 x 1,5
Schroefdraadtype	M18 x 1,5
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	M18 x 1,5 binnendraad
Procesaansluiting	schroefdraad G 1/4
Insteekdiepte [mm]	13,5; (Meetelement SID, SFD, TN)
Toebehoren	
Leveringsomvang	afdichtingen: 1, AFM
Opmerkingen	
Opmerkingen	In applicaties >30 bar geschikte hoge druk adapters toepassen. Voor applicaties met drinkwater: meegeleverde afdichtingen uitwisselen voor afdichtingen die geschikt zijn voor dringwaterapplicaties!
Verpakkingseenheid	1 stuk