


T-stuk met snijringverbinding

T-PIECE G1/2-18-G1/2



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor sensoren en adapter met procesaansluiting M26x1,5
Applicatie	voor industriële applicaties
Media	vloeibare en gasvormige media
Drukbestendigheid [bar]	300

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	378,8
Materialen	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Aansluiting sensorzijde	M26 x 1,5 binnendraad
Procesaansluiting	G 1/2

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	Adapter: 1 x M18 x 1,5, voor directe verbinding met stromingssensoren, E40104
------------------------	---

Opmerkingen

Opmerkingen	Gebruik geschikte en goedgekeurde smeerpasta afgestemd op de applicatie Bekijk de instructies voor het monteren van snijring fittingen
Verpakkingseenheid	1 stuk