


Klemverbinding voor processensoren

FITTING LI G3/4/D16



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor capacitieve niveausensoren LI
------------	------------------------------------

Montage	Klemaansluiting
---------	-----------------

Drukbestendigheid [bar]	0,5
-------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	0...60
---------------------------	--------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	67,8
-------------	------

Afmetingen [mm]	Ø 31 / L = 36
-----------------	---------------

Materialen	messing vernikkeld; TPE; Afdichting: FKM
------------	--

Aandraaimoment [Nm]	10
---------------------	----

Aansluiting sensorzijde	Ø 16 mm
-------------------------	---------

Procesaansluiting	schroefdraad G 3/4 buitendraad
-------------------	--------------------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------